

#### Pos. Menge Beschreibung

1 Desinfektions-, Reinigungs- und **Trocknungskabine** DRTK-HM8 Kombi für 8 Helme, 16 Masken, 16 Lungenautomaten oder 4 PA

> Vollautomatische Desinfektions-, - Reinigungs-, und Trocknungskabine zur gleichzeitigen Pflege von bis zu 8 Helmen, 16 Masken oder 16 Lungenautomaten oder 4 PA. Durch das eingesetzte Kreislaufverfahren und dem Einsatz von umweltfreundlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sind diese Anlagen sehr umweltfreundlich.

Die Helme durchlaufen für die Reinigung bzw. Desinfektion einen Wasservorhang.

Beim Trocknen wird die Luft direkt auf bzw. in die Helme geblasen

mit folgenden technischen Daten:

### Kabine:

- Aluminiumprofilgehäuse für bessere Schalldämmung und Wärmeisolierung für optimale Energieausnutzung beidseitig pulverbeschichtet, dadurch fast kein Pflegeaufwand
- Auffangwanne in Edelstahl
- Abdeckgitter über den Heizstäben in Edelstahlausführung
- Absaugung des Wassers von unten, dadurch kein Restwasser im Wannenbereich
- Einscheibensicherheitsglastür
- Berührungsloser Türkontaktschalter
- 4 Stellfüße

Breite: ca. 1.465 mm Tiefe: ca. 825 mm Höhe: ca. 2.100 mm Gewicht: 200 kg ca.

1/3

**AXEL ROTHER** Engineering Gartenweg 11 74743 Seckach

**Telefon - Nr.:** 06293/928 7300 UST.ID.:

DE263476717

Homepage: www.al-ro.de E-Mail: info@al-ro.de Bankverbindung:

**IBAN** 

BIC:

Raiffeisenbank EG Elztal

DE50660691030025026438

GENODE61ELZ



#### Waschen:

- Drehbares Rad mit Aufnahmeadapter für 8 Helme, 16 Masken und 16 Lungenautomaten
- Leistungsfähige selbstansaugende Pumpe
- geprüftes Standard Waschprogramm Eine Vorwäsche mit reinem Wasser, eine Desinfektions- Reinigungswäsche und 4 x Klarspülen mit reinem Wasser

## **Trocknung:**

- Hochleistungsgebläse mit Thermoschutz
- 2,1 KW Heizregister mit dreifacher Absicherung gegen Überhitzung

#### **Desinfektion:**

- Automatische Dosiereinrichtung mit wartungsarmer Schlauchpumpe und Sauglanze
- 2,5 KW Warmwasseraufbereitung zum Sicherstellen der Desinfektions- und Reinigungsleistung.

## Steuerung und Anzeigen:

- Siemens Touchpanel
- Siemens Steuerung zur schnellen Inbetriebnahme sind Grundeinstellungen und Standardprogramme integriert
- Auf dem Bedienpanel sind folgende Einrichtungen untergebracht:
- Touchpanel mit visueller Menüführung
- NOT-AUS Pilz
- Ein Aus Schalter

Homepage:

E-Mail:

info@al-ro.de

Bankverbindung:

**IBAN** 

BIC:



# Sicherheitsausstattung:

- Füllstandregelung mit integriertem Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung bei Fehlfunktion
- Niederspannung 24V
- Sicherheitsthermostate für Wasser und Luft

### Anschlüsse:

Wasseranschluss: ¾ Außengewinde
Abwasseranschluss: ¾ Außengewinde
Abluftanschluss: 125 mm Durchmesser

Elektro - Anschluss: 230V 50Hz

Unsere Erzeugnisse unterliegen einer ständig fortschreitenden Entwicklung. Wir behalten uns vor, Entwurf, Ausführung und Materialien kurzfristig und ohne Vorankündigung zu ändern.

Stand 2025

3/3

AXEL ROTHERTelefon - Nr.:06293/928 7300Bankverbindung:Raiffeisenbank EG ElztalEngineeringUST.ID.:DE263476717Gartenweg 11Homepage:www.al-ro.deIBANDE50660691030025026438

Gartenweg 11 Homepage: www.al-ro.de IBAN DE50660691030 74743 Seckach E-Mail: info@al-ro.de BIC: GENODE61ELZ